

## Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y cepillo, cargador 2xUSB, 2 schukos y 1 elemento vacío blanco Simon 400

REF 44422000-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

1

#### RAL

9016

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### FORMATO

Schuko

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1

NÚMERO DE ENCHUFES

2 bases para circuito de corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB

1

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

228 x 175 mm ( $\pm$  2mm)

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

VERSIÓN

4 elementos

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

85 mm

## DIMENSIONES (MM)

248 x 185 x 85

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

## INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

1

### ACCESO AL CABLEADO

Con cepillo

### ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE LA APERTURA

A 45°

### DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

## POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponéveis

## FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## TIPO DE FIJACIÓN

Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa

## INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2014/30/UE EMC;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;EN 60950-1:2006;EN 60950-1:2006 A11:2009;EN 60950-1:2006 A1:2010;EN 60950-1:2006 A12:2011;EN 60950-1:2006 A2:2011\*3;ETSI-EN 301489-34 V1.4.1;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.9 KGM

PESO BRUTO

1.9 KGM

EAN PRODUCTO

8421053196335

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

275 MMT

ANCHO EMBALAJE

192 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

95 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

5016000 MMQ

PESO NETO

1.9 KGM

EAN EMBALAJE

8421053196335